

Garant GRIDLINE

**Storvolymsskåp med skjutdörr helt av plåt, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942745 800
GTIN	4062406595869
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×28G. Passande utdragslådor: 26×20G (beställs separat).  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

**Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
vikt	107 kg
bredd i G	60
Skåptyp	Basskåp
djup i G	28
Handtag positionering	upptill

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
Bredd	1500 mm
effektiv höjd	663 mm
höjd	800 mm
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------