


Garant GRIDLINE

Storvolymsskåp med med fönsterförsedd skjutdörr, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942747 900
GTIN	4062406595890
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 60×28G. Passande utdragslådor: 26×20G (beställs separat).
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåptyp	Basskåp
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	113 kg
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Handtag positionering	upptill

bredd i G	60
höjd	900 mm
djup i G	28
Djup	700 mm
effektiv höjd	763 mm
Bredd	1500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
----------------------------------	-------------