

Garant**Säkerhetskoppling med slanganslutning utvändiga gängor, Storlek: 3/8tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 080370 3/8 |
| GTIN | 4062406596217 |
| Artikelklass | 01A |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.

OBS!:

GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------|
| genomflöde | 2250 l/min |
| Utvändig anslutningsgänga | 3/8 tum |
| Maximalt arbetstryck | 16 bar |
| Produktslag | Koppling |

