

Garant**Säkerhetskoppling med slanganslutning invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080371 1/2
GTIN	4062406596255
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.

OBS!:

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla vanligt förekommande system.

GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
genomflöde	2250 l/min
Invändig anslutningsgänga	1/2 tum
Produktslag	Koppling

