

Garant**Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080372 8
GTIN	4062406596262
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.

OBS!:

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla vanligt förekommande system.

GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
genomflöde	2250 l/min
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	8 mm
Produktslag	Koppling

