

**Blåsmunstycke, Slanganslutning invändig Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080136 13
GTIN	4047322245036
Artikelklass	08A

**Beskrivning****Utförande:**

Blåsmunstycke av aluminium med steglöst reglerbart flöde via manöverspak, inklusive slanganslutning. Passar överallt, max arbetstryck 12 bar.

**Teknisk beskrivning**

Längd	113 mm
Slanganslutning invändig Ø	13 mm
Ø	21,5 mm
Produktslag	Blåsmunstycke