

**Garant****GARANT Diabolo HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203382 16
GTIN	4045197597649
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:****GARANT Diabolo:**

Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårbearbetning.

**Användningsdata:****För valsfräsning som finbearbetningsmoment**

(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

**Teknisk beskrivning**

Friställningsdiameter $D_1$	15,6 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Tandantal Z	8
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 65 HRC	0,025 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	100 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
totallängd L	150 mm
Skärlängd $L_c$	40 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	50 grad

Hörfasvinkel	90 grad
Serie	Diabolo
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	115 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	90 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	60 m/min	H
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------