



Slangupprullare, kåpa av aluminiumgjutgods, Typ: 20



Beställningsdata

Ordernummer	080074 20
GTIN	4030704030092
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Slangupprullare med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik** med långlivade stålfjädrar och **flera spärrlägen per varv**.

Öppen slangvinda med **hus i gjuten aluminium**, förzinkad, **justerbar avrullningsbygel** och robust, **nylonarmerad PVC-slang**.

Användningsdata:

Lämplig för luft.

För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Teknisk beskrivning

Effektiv slanglängd	20 m
Anslutning utgång	3/8 tum
Material slang	Polyvinylklorid
Maximalt arbetstryck	20 bar
material hus	Aluminium

Anslutning ingång	3/8 tum
husets bredd	380 mm
husets höjd	375 mm
husets djup	155 mm
Produktslag	Slangupprullare