

**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 35/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278043 35/50
GTIN	4062406601911
Artikelklass	22B

**Beskrivning****Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Teknisk beskrivning**

minimal första insticksdiameter $D_1$	35 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	14 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	50 mm
Skaftbredd b	20×20 mm
Skruvar	279816 4
Användning	Höger
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

