

HOLEX**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2:
160/250mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 278043 160/250 |
| GTIN | 4062406601966 |
| Artikelklass | 22B |

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.
 $D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| minimal första insticksdiameter D_1 | 160 mm |
| maximalt sågdjup t_{max} | 14 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 250 mm |
| Skaftbredd b | 20×20 mm |
| Skruvar | 279816 4 |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| Spårbredd w | 3; 4 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

