



## Skärhållare Medium-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 340/999mm



### Beställningsdata

Ordernummer	278046 340/999
GTIN	4062406602222
Artikelklass	22B

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

#### OBS!:

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $t_{max}$	14 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	340 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	999 mm
Skaftbredd b	25×25 mm
Skruvar	279816 4
Användning	Vänster
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

