

**HOLEX****Skärhållare Medium-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:  
240/350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278046 240/350
GTIN	4062406602215
Artikelklass	22B

**Beskrivning****Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

**OBS!:**

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{max}$	14 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	350 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	240 mm
Skaftbredd b	25×25 mm
Skruvar	279816 4
Användning	Vänster
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

