

**Sats med inv. skärhållare stål utan IK, Vänster, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	255161 3
GTIN	4062406609504
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L ₂	24 mm
Spännhöjd L ₂	31 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
ISO-kod hållare	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
totallängd L	250 mm
totallängd L	250 mm
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Mittförskjutning L ₃	22 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	40 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	32 mm
Reservdel	259981 12
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Skärmaterial	Stål
Invändig	nej
Produktslag	Borrstång