

Garant GRIDLINE

Hjulset höjdbarbara Sats med 2 delar, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	927206 1
GTIN	4062406605285
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Manuell höjdbarbaring som inskjutsmodul i arbetsbänkens fötter, inklusive hjul Ø 125 mm. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå. Hjulställets största bärförmåga är 100 kg, och det får inte monteras på stödben med 900 mm höjd. Kan inte kombineras med Ready-to-go arbetsbänkar. Höjdbarbaring i 25 mm raster möjlig.

leveransinnehåll:

Set bestående av 2 inskjutsmoduler, passar för 1 stödben resp. 2 fötter. Set bestående av 2 inskjutsmoduler med **fasta hjul** inklusive fästelement.

Lackering:

Höjdbarbaring ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Förzinkade hjul, inte konfigurerbara.

OBS!:

Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm. För en arbetsbänk med 2 stödben behövs 2 set.

Vid beräkning av arbetsbänkens bärförmåga får hänsyn bara tas till 3 hjul. Den största bärförmågan för en arbetsbänk är 150 kg.

Teknisk beskrivning

Bredd	45 mm
höjdställningsområde	150 mm
höjd	325 mm
Djup	95 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Bärförmåga per hjul	50 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Rulle