

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Gänginsatser, sats med 10 resp. 20 delar, 1,5×D, Gängtyp / -storlek: M12**Beställningsdata**

Ordernummer	082812 M12
GTIN	4250361203190
Artikelklass	04D

Beskrivning**Utförande:**

Metrisk gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

leveransinnehåll:

Set, 10 delar.

OBS!:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	10
Gängtyp	M12
Produktnamnsattribut	1,5×D
Gängdjup max.	1,5×D
Produktslag	Gänginsats

Tillbehör

Monteringsspindel Gängtyp / -storlek M12	082808 M12
--	------------