



## Slangupprullare, kåpa av aluminiumgjutgods, Typ: 20SCS



### Beställningsdata

Ordernummer	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Slangupprullare med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik** med långlivade stålfjädrar och **flera spärrlägen per varv**.

Öppen slangvinda med **hus i gjuten aluminium**, förzinkad, **justerbar avrullningsbygel** och robust, **nylonarmerad PVC-slang**. Med patenterad, styrd SCS-upprullningsautomatik för minskad skaderisk.

#### Användningsdata:

Lämplig för luft.

För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

### Teknisk beskrivning

Anslutning utgång	3/8 tum
Anslutning ingång	3/8 tum
Effektiv slanglängd	20 m
Material slang	Polyvinylklorid

Upprullningsautomatik SCS	ja
Maximalt arbetstryck	20 bar
material hus	Aluminium
husets höjd	375 mm
husets djup	155 mm
husets bredd	380 mm
Produktslag	Slangupprullare