

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, Ø DC m7: 31,8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236615 31,8   |
| GTIN         | 4047109286894 |
| Artikelklass | 24P           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
- Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrhållanden.
- Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
- Axelförskjutet borrhållning till  $V_{max} = 0,25$  mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.

Håltolerans:  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

**Användningsdata:**

- Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605 – 236610.

**leveransinnehåll:**

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

**OBS!:**

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner. Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Antal skär Z         | 1     |
| Skaftdiameter $D_s$  | 40 mm |
| Effektiv längd $L_1$ | 96 mm |
| Skaftlängd $L_s$     | 68 mm |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Skruvsats förvändskär               | 239652 15IP1 (2,8 Nm)      |
| ISO-kod vändskär                    | SOGX 100408 32-...         |
| Serie                               | KUB Pentron®               |
| NominellØ D                         | 31,8                       |
| Utkragningslängd L <sub>A</sub>     | 120 mm                     |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D                        |
| Skaft                               | ISO 9766                   |
| Borranvändning                      | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning                      | konvex krävs               |
| Borranvändning                      | kräver kryssborrning       |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Borranvändning                      | kräver snedställd utgång   |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Invändig                            | ja                         |
| Bearbetningsstrategi                | HPC                        |
| Produktlag                          | Vändskärsborrar            |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 15IP1                  | 239652 15IP1 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP  |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm         | 211750 2,8   |