

## Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085925 8
GTIN	4045197153555
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	220 °C
nominell vidhäftningskraft	3 N
höjd	12 mm
Material yta	förzinkade
Ø	8 mm
max förkortningsmått baksida	3 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

