

Stavmagnet med passningsmått, SmCo₅, Ø: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	085928 8
GTIN	2050000964862
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

max förkortningsmått baksida	10 mm
Ø	8 mm
höjd	20 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
Material yta	Nickel
nominell vidhäftningskraft	22 N
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Stavmagnet

