

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/07mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	269028 22
Huvudängd L ₁	24 mm
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L ₄	24 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K07
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500