

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/07mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260308 20/07  |
| GTIN         | 4062406602246 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| totallängd L                  | 125 mm                 |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 24 mm                  |
| ISO-kod hållare               | SDJCR/L 2020K07        |
| Vändskärsstorlek              | 7 mm                   |
| Skaftmått                     | 20 mm                  |
| Passande vändskär             | DC.. 0702..            |
| Skruvsats förvändskär         | 269028 22              |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 24 mm                  |
| Norm                          | Verkstadsnorm          |
| Användning                    | Höger                  |
| Invändig                      | nej                    |
| Inställningsvinkel κ          | 93 grad                |
| Användning                    | Plansvarvning          |
| Användning                    | Längdsvärning utvändig |
| Produktslag                   | Skärhållare            |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Skruvsats förvändskär Typ 22   | 269028 22   |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15                              | 674248 TX15 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500  |