

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
Skaftmått	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 22
Passande vändskär	DC.. 0702..
totalängd L	100 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 1616H11
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500