

**Garant****Stickblad Fullradie, HB9140, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275012 4
GTIN	4062406612610
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274010 – 274026.

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Spårbredd w	4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		