


**Garant****Stickblad Fullradie, HU9310, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275015 4
GTIN	4062406612634
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274010 – 274026.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Beläggning	obelagd
Spårbredd w	4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		