

Garant**Stickblad Fullradie, HU9310, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275015 3
GTIN	4062406612627
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Spårbredd w	3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		