

Garant**Skrubbpinnfräsar, obelagd, Ø k12 DC: 11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191710 11
GTIN	4045197104779
Artikelklass	11W

Beskrivning

Utförande:
Avbackade, fint tandade skär.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,028 mm
Skär-Ø D_c	11 mm
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	79 mm
Skärlängd L_c	26 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k12
Spiralvinkel	27-30 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NF

Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		