

**Garant****Pinnfräsar med hög prestanda, obelagd, Ø js12 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191870 8
GTIN	4045197105691
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Flerskärig fräs **med spånbrytare.**

Ändskärsgeometri för rampning.

Ytan specialbehandlad.

**Fördel:**

**Som pinnfräs med särskilt höga skärprestanda.**

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd $L_c$	35 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	NF
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		