

Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085925 10
GTIN	2050000965104
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	5 N
Ø	10 mm
maximal temperaturbeständighet	220 °C
höjd	16 mm
Material yta	förzinkade
max förkortningsmått baksida	6 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

