



Slangupprullare. kåpa av stålplåt, Typ: 15



Beställningsdata

Ordernummer	080076 15
GTIN	4030704090041
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Slangupprullare med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik** med långlivade stålfjädrar och **flera spärrlägen per varv**.

Öppen slangrulle av **lackerad, delvis förzinkad stålplåt** med **variabla avrullningsöppningar** och robust **gummislang**.

Användningsdata:

Lämplig för luft, vatten, olja, diesel.

För bättre ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Teknisk beskrivning

Effektiv slanglängd	15 m
Anslutning utgång	1/2 tum
Maximalt arbetstryck	50 bar
Anslutning ingång	1/2 tum
material hus	Stålplåt, lackerad

husets höjd	494 mm
husets djup	180 mm
husets bredd	470 mm
Produktslag	Slangupprullare