



Plangripmagnet med karbinhake, Neodym, Skaftmått: E1066/NEO



Beställningsdata

Ordernummer	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Temperaturbeständiga upp till högst 80°C.

Användningsdata:

Idealisk för fasthållning och upphängning av linor, trådar, kablar etc.

Teknisk beskrivning

Ø	28 mm
nominell vidhäftningskraft	200 N
maximal temperaturbeständighet	80 °C
höjd	14 mm
vikt	30 g
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

