



Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning plan, Neodym, Ø: E857/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	085973 E857/2
GTIN	5012095619338
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
- Gummerring ökar hållkrafterna i sidled.
- Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	85 N
höjd med gänga	6 mm
Gänga	M4
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

