

Stavmagnet med passningsmått, SmCo₅, Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085928 10
GTIN	2050000965159
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Material yta	Nickel
maximal temperaturbeständighet	200 °C
Ø	10 mm
nominell vidhäftningskraft	40 N
höjd	20 mm
max förkortningsmått baksida	8 mm
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Stavmagnet

