

Garant**HM-överfräs, dragande snitt grov, obelagd, Ø h10 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209410 10
GTIN	4045197477613
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfrysning av spår.

Högerspiral, **dragande snitt** för normal användning.

Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	10 mm
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30	0,2 mm/v
Tandantal Z	2
Matning f för valsfräsning i POM GF25	0,3 mm/v
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skärlängd L _c	25 mm
totallängd L	72 mm
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Typ	W
Tolerans nom.-Ø	h10
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	gul
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	120 m/min	N
POM GF25	lämplig	120 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	100 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	100 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	120 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	110 m/min	N
GFK	mindre lämplig	120 m/min	N
CFK	mindre lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------