



## Sortimentsbox standardskruvkopplingar, Skaftmått: SET1



### Beställningsdata

Ordernummer	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sortimentsbox mässingsvarvdelar, högsta arbetstryck 25 bar, drifttemperatur högst 150 °C. Lätthanterlig, robust och kvalitativt högklassig sortimentsbox av plastmed de vanligast förekommande hylsorna, muffarna, dubbelnippelarna, reducernippelarna, förslutningsskruvarna och kontramuttrarna i vårt program med mässingsvarvdelar. Sammanlagt 35 olika sorter av smådelar presenteras överskådligt i 21 plastboxar. Insatserna går att ta ut och placera individuellt i själva boxen. Alla insatser är märkta med de ingående delarnas artikelnummer.

#### Innehåll:

30 inskruvningsslangnippel: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13  
38 dubbelnippel: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4  
19 reducernippel G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.  
18 muffar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220  
förslutningsskruvar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2  
15 dubbelslangnippel 6, 9, 13 mm  
20 kontramuttrar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21  
gängtejp 10 ml  
1 PTFE-tättningslist

### Teknisk beskrivning

Material	Mässing
----------	---------

