

Garant**HiPer-Drill skärinsats n7, HU7810, Ø D: 15-Xmm****Beställningsdata**

Ordernummer	231630 15-X
GTIN	4062406635657
Artikelklass	20N

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ. Leveranstid: 10 arbetsveckor

Minsta orderkvantitet: 3 st

Kundspecifik specialtillverkning:

Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Teknisk beskrivning

Serie	HiPer-Drill
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	1
för grundelement storlek	15 mm

Matning f i kortspånande aluminium	0,34 mm/v
Ø-Område	15 - 15,99 mm
Spetsvinkel	135 grad
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N
CuZn	lämplig	180 m/min	N
vått maximal	lämplig		