

Garant**HiPer-Drill skärinsats M7, HB7725, Ø D: 11-Xmm****Beställningsdata**

Ordernummer	231660 11-X
GTIN	4062406636807
Artikelklass	20N

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ. Leveranstid: 10 arbetsveckor

Minsta orderkvantitet: 3 st

Kundspecifik specialtillverkning:

Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Teknisk beskrivning

för grundelement storlek	11 mm
Serie	HiPer-Drill
Matning f i GG(G)	0,23 mm/v
Antal byten/skär	1

Ø-Område	11 - 11,49 mm
Spetsvinkel	135 grad
Sort	HB7725
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
vått maximal	lämplig		