

**Garant****HM-överfräs, dragande snitt grov, obelagd, Ø h10 DC: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 209410 16     |
| GTIN         | 4045197477637 |
| Artikelklass | 11X           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv dubbeltandning** för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfrysning av spår.

Högerspiral, **dragande snitt** för normal användning.

Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.

**Teknisk beskrivning**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Skär-Ø D <sub>c</sub>                  | 16 mm               |
| Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 | 0,27 mm/v           |
| Tandantal Z                            | 2                   |
| Matning f för valsfräsning i POM GF25  | 0,44 mm/v           |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>           | 16 mm               |
| Skärlängd L <sub>c</sub>               | 36 mm               |
| totallängd L                           | 92 mm               |
| Hörnfavinkel                           | 90 grad             |
| Beläggning                             | obelagd             |
| Tandningsfinhetsgrad                   | grov                |
| Skärmaterial                           | VHM                 |
| Norm                                   | Verkstadsnorm       |
| Fräsprofil                             | m. sicksacktandning |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                   | W                              |
| Tolerans nom.-Ø                       | h10                            |
| Matningsriktning                      | horisontell, sned och vertikal |
| Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning         |
| Skaft                                 | DIN 6535 HSC                   |
| Invändig                              | nej                            |
| Färgring                              | gul                            |
| Skafttolerans                         | h6                             |
| Produktslag                           | Router                         |

## Användardata

|              | Lämplighet     | $V_c$     | ISO-kod |
|--------------|----------------|-----------|---------|
| PVDF GF20    | lämplig        | 120 m/min | N       |
| POM GF25     | lämplig        | 120 m/min | N       |
| PA 66 GF30   | lämplig        | 100 m/min | N       |
| PEEK GF30    | lämplig        | 100 m/min | N       |
| PTFE CF25    | lämplig        | 120 m/min | N       |
| PEEK CF30    | lämplig        | 110 m/min | N       |
| GFK          | mindre lämplig | 120 m/min | N       |
| CFK          | mindre lämplig | 120 m/min | N       |
| vått maximal | lämplig        |           |         |
| torrt        | lämplig        |           |         |
| Luft         | lämplig        |           |         |

## Tjänster

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Skaftslipning Typ HB | 129100 HB |
|----------------------|-----------|