


## Platt magnet med invändig gänga, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085922 32
GTIN	2050000965258
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo<sub>5</sub>).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

höjd	7 mm
nominell vidhäftningskraft	220 N
Material yta	förzinkade
höjd med gänga	15,5 mm
vikt	48 g
Gänghylsa	ja
Ø	32 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C

Gänga	M5 mm
Material magnetkärna	SmCo <sub>5</sub>
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M5	085921 M5
--	-----------