

**KÄRCHER****Sopmaskin, Typ: KM7030CBP****Beställningsdata**

Ordernummer	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Artikelklass	07C

**Beskrivning****Utförande:**

Handsopmaskin med elektrisk drivning av sopvals och sidborstar som ger en likformigt god sopeffekt i vänster- och högerkurvor. Universalborst för invändig och utvändig rengöring, dammfilter med utsug, robust plastram, lätt inställbar huvudsopvals och steglöst inställbara sidborstar.

- **Inbyggt utsug**
- **Batteridrift**
- **Driven sidborste och huvudsopvals**

Handstyrd golvrengöringsmaskin för ett stort antal användningsätt och olika ytstorlekar. Alternativt i nätanslutet eller batteridrivet utförande. Hög produktivitet och sparsam förbrukning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1050 mm
Bredd	770 mm
Längd	1200 mm
effektförbrukning	195 W

Batterispänning	12 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximal drifttid	150 min
behållarens volym	30 l
nettovikt	48 kg
arbetsbredd med sidoborstar	700 mm
Produktslag	Golvrengöringsmaskin