

KÄRCHER**Skursugmaskin, Typ: BR4522CBP****Beställningsdata**

Ordernummer	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Idealisk för stora och starkt trafikerade ytor, mycket smidig, batteridrivna skursugmaskin BR 45/22 Bp Pack. Med vridbart valsborsthuvud och KART-teknik.

Handstyrd golvrengöringsmaskin för ett stort antal användningsätt och olika ytstorlekar. Alternativt i nätanslutet eller batteridrivet utförande. Hög produktivitet och sparsam förbrukning.

Teknisk beskrivning

Max. ytkapacitet	1800 m ² /h
Arbetsbredd borstar	450 mm
vikt inklusive tillbehör	51,7 kg
Längd	970 mm
Färskvattentankens volym	22 l
Lägsta borstpresstryck	100 - 150 g/cm ³

Borstvarvtal	750 - 1000 min ⁻¹
Smutsvattentankens volym	22 l
effektförbrukning	550 W
Bredd	550 mm
höjd	1115 mm
Arbetsbredd sugning	500 mm
Batterispänning	25,2 V
batterikapacitet	42 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Golvrengöringsmaskin