

KÄRCHER**Skursugmaskin, Typ: BR4010CADV****Beställningsdata**

Ordernummer	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

BR 40/10 C - den mest ekonomiska maskinen i sin klass. Den kompakta och kraftfulla maskinen har arbetsbredden 400 mm och tankvolymen 10 liter. Advance varianten har extra transporthjul och justering av borstpresstrycket.

Handstyrd golvrengöringsmaskin för ett stort antal användningsätt och olika ytstorlekar. Alternativt i nätanslutet eller batteridrivet utförande. Hög produktivitet och sparsam förbrukning.

Arbetsbredd borstar: 400 mm

Arbetsbredd sugning: 400 mm

Längd: 520 mm

Bredd: 470 mm

höjd: 1150 mm

Max. ytkapacitet: 400 m²/h

Teknisk beskrivning

Arbetsbredd borstar	400 mm
vikt inklusive tillbehör	30 kg

Bredd	470 mm
Smutsvattentankens volym	10 l
effektförbrukning	2300 W
Arbetsbredd sugning	400 mm
Längd	520 mm
höjd	1150 mm
Färskvattentankens volym	10 l
Lägsta borstpresstryck	100 g/cm ³
Max. ytkapacitet	400 m ² /h
Borstvarvtal	1100 min ⁻¹
nätfrekvens	50 Hz
nätspänning	220 - 240 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Golvrengöringsmaskin