



LED-bordslampa, Skaftmått: 10



Beställningsdata

Ordernummer	081408 10
GTIN	4260131239168
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Innovativ bordslampa "Comet" med geststyrning i lamphuvudet för tändning och släckning samt dimfunktion. Dessutom kan du via ytterligare en sensor, också den med geststyrning, variera färgtemperaturen efter behov. De båda sensorerna reagerar när du håller handen under en av dem. Genom det slanka och eleganta silikoneoxerade aluminiumhöljet i kombination med den i klassiskt svart tygklädda flexaxeln passar lampan in perfekt i modern kontorsmöblering.

- **Stabil bordsfot.**
- **Likformigt homogen och reflexsnål 120° belysning.**
- **Ljusfärgen kan varieras från kallvit till varmvit via en sensor i lamphuvudet.**
- **Steglöst dimbar, också det via geststyrning i lamphuvudet.**
- **Bländ- och flimmerfri.**

Teknisk beskrivning

Belysning	Lysdiodlampa
färgtemperatur	2700 - 5500 K
ljuseffekt	10 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Ljusfärg	kallvit

Ljutfärg	varmvit
Ljutfärg	neutralvit
totalhöjd	900 mm
ljusflöde	960 lm
lamphuvudets bredd	30 mm
lamphuvudets djup	210 mm
lamphuvudets höjd	10 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa