



## LED-arbetsplatslampa med geststyrning, Typ: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	081409 10
GTIN	4260131239366
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativ arbetsplatslampa **med geststyrning** i lamphuvudet för tändning och släckning samt dimfunktionen. Färgtemperaturen kan ändras efter behov. Lampan kan användas variabelt i olika tillämpningsområden.

- **Kraftig magnetfot.**
- **Likformigt homogen och reflexsnål 120° belysning.**
- **Bländ- och flimmerfri.**
- **Ljutfärgen kan varieras från kallvit till varmvit via en sensor i lamphuvudet.**

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

#### OBS!:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

### Teknisk beskrivning

ljuseffekt	10 W
IP-skyddsklass	IP 65
lamphuvudets djup	210 mm
magnetfot-Ø	66 mm
vikt	760 g
lamphuvudets höjd	10 mm
lamphuvudets bredd	30 mm
färgtemperatur	2700 - 5500 K
totalhöjd	750 mm
ljusflöde	960 lm
Energiförsörjning	Nät driven
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa