

**HOLEX****Digitalt skjutmått HCT med Bluetooth, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412790 200
GTIN	4062406629441
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt skjutmått med **Bluetooth 5.0**. Lättläst LCD-display. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Handgreppsvänlig yta. Mätytorna är mycket fint läppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk avstängning och programmerbar automatisk åtkomst till SLEEP-läget via HCT-appen.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 200 mm
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Windows-app
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
skänkellängd	50 mm
Serie	HCT
avläsning	0,01 mm

Energiförsörjning	Batteridriven
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 nr CR2032
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412236