

HOLEX**Digitalt djupskjutmått HCT med Bluetooth, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418743 300
GTIN	4062406629489
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valfria mobilappen Hoffmann Group Connected Tools (HCT). Tillgänglig gratis för Android och iOS och HCT Windows-appen. Kan även användas via HID (Human Interface Device).

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Kalibrering	A1
Serie	HCT
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Windows-app
mätskenans tvärsnitt	16×4 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

ansatsens längd	100 mm
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
mätområde	0 - 300 mm
Batterityp	Knappcell
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Skruv till djupmåtthållare	412236
----------------------------	--------