

HOLEX**Digitalt djupskjutmått HCT med Bluetooth, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418743 150
GTIN	4062406629472
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valfria mobilappen Hoffmann Group Connected Tools (HCT). Tillgänglig gratis för Android och iOS och HCT Windows-appen. Kan även användas via HID (Human Interface Device).

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
ansatsens längd	100 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Windows-app
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
mätområde	0 - 150 mm

mätskenans tvärsnitt	16×4 mm
Serie	HCT
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Skruv till djupmåtthållare	412236
----------------------------	--------