

## Stavmagnet med passningsmått, Neodym, Ø: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085929 16
GTIN	2050001737618
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Magnetkärna av neodym.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	150 N
Ø	16 mm
max förkortningsmått baksida	2 mm
höjd	20 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material yta	Nickel
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Stavmagnet

