

HOLEX**Låg toppmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085944 38
GTIN	4045197372857
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Låg magnet, skyddad genom insättning i stålmantel.
- Fastsättning av magneten underifrån i ett försänkt hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (storlek 19 upp till 100 °C).

Användningsdata:

Tillverkning av fixturer.

Teknisk beskrivning

Ø	38,1 mm
fästhåls-Ø	5,2 mm
Material yta	Stål
höjd	10,35 mm
nominell vidhäftningskraft	130 N
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Toppmagnet

