



## Magasinskruvdragarhållare med 1/4 tum bits med spärrnyckel och magnet, Skafthått: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	676565 2
GTIN	4013288221131
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra litet ergonomiskt 2K-Kraftform-handtag med 1/4 tum bitsfäste för svåråtkomliga områden. Med spärrfunktion och fintandning som ger en liten återgångsvinkel. Lättmanövrerad omställning. Inklusive 6 seghärdade Universal-bits C 6,3, som finns i ett magasin i handtaget. Den kraftiga permanentmagneten i bitsfästet gör att bitsen sitter stadigt.

#### Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

#### Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: vardera 1 st nr 675540 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 1 st nr 675550 storlek TX25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st 0,8x5,5 mm

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
total längd	69 mm
Bitshållare	D 6,3

med spärrhandtag	nej
med teleskopskaft	nej
inkl. bits	ja
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg