

CARTEC**Lekarskruv, Gäng-Ø: M10**

Beställningsdata

Ordernummer	086487 M10
GTIN	8013429801037
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Höghållfasta schaklar som kan vridas upp till 360°, rödlackerade.

OBS!:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Gänglängd L: 16 mm

Utvändig diameter ring B: 45 mm

Kragdiameter stöd C: 25 mm

Totalhöjd F: 10 mm

Teknisk beskrivning

vikt	0,135 kg
Färg	röd
Utvändig diameter ring B	45 mm
Totalhöjd F	10 mm
Gänglängd L	16 mm

Kragdiameter stöd C	25 mm
Produktlag	Ringskruv